

RVS LIJM

VOOR LIJMFITTINGEN

RVSLAND.nl

BESCHRIJVING

Anaerobe lijm voor het verlijmen van lijmfittingen. Na het aanbrengen zal de lijm door uitsluiting van zuurstof uitharden. Enkel geschikt voor het verlijmen van een verbinding met een maximale spleetbreedte van 0,2 mm. Na uitharding van de lijm is de verbinding niet meer los te krijgen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Pas de componenten zonder lijm (eenmaal uitgehard is de verbinding niet meer te demonteren);
- Reinig en ontvet de te verlijmen oppervlakken;
- De flacon goed schudden voor gebruik;
- Breng een lijmruips aan in de buis of koker. **Let op:** breng geen lijm op de fitting aan, hierdoor blijft overtollige lijm achter in de buis of koker;
- Schuif de fitting in de buis of koker;
- Draai de fitting of buis heen en weer om de lijm gelijkmatig te verdelen;
- Positioneer de fitting en laat de verbinding enkele uren drogen.

VERBRUIK

Bij een buisdiameter van 42,4 mm gebruik je ca. 1 ml per lijmverbinding.

RISICO'S

De lijm heeft bij contact met de ogen een bijtend effect en kan bij aanraking met de huid irritaties of allergische reacties veroorzaken (bevat MECHIN). Alleen in de buitenlucht of in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Inademen van dampen kan irritaties aan de luchtwegen veroorzaken.

Bij contact met de ogen: eventuele contactlenzen verwijderen en enkele minuten goed spoelen met water. Raadpleeg bij aanhoudende klachten een huisarts. Gebruik altijd handschoenen en een veiligheidsbril.



VERPAKKINGSEENHEDEN

- Flacon RVS lijm 10 gram (circa 10 verbindingen)
- Flacon RVS lijm 50 gram (circa 50 verbindingen)